



## Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 8-10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 428830 8-10   |
| GTIN             | 7630041116960 |
| Trieda položky   | 45A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Digitálny 3-bodový dutinomer na **vysoko presné meranie otvorov** aj pri veľkých hĺbkach merania. Iba vo vnútri dutinometra podľa Abbého princípu (**bez chyby preklápaním osi** prvého príkazu). Samostredenie a samotriedenie. Jednoduché a priame odčítanie prostredníctvom vysokokontrastného digitálneho displeja. Patentovaný **merací systém CAPA  $\mu$** . Meracie plochy z kalenej ocele (HV30–770).

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

#### Upozornenie:

Strediace zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

### Technický opis

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Rozsah merania                        | 8 - 10 mm |
| Rozmer A                              | 2,5 mm    |
| Štandardná hĺbka merania              | 58 mm     |
| Hĺbka merania s maximálnym predĺžením | 379 mm    |
| Najväčšia prípustná chyba             | 0,004 mm  |
| Odčítanie                             | 0,001 mm  |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032                        |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1                                    |
| Stupeň ochrany krytom IP               | IP 54                                |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami                |
| Norma                                  | DIN 863                              |
| Odčítanie s možnosťou prepínania       | mm/palce                             |
| Rozhranie                              | Rozhranie RS232C                     |
| Rozhranie                              | Rozhranie Digimatic                  |
| Poistka nameranej hodnoty              | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika                       | digitálna                            |
| Skúšobný protokol                      | Skúšobný protokol výrobcu            |
| Kalibrácia                             | B6                                   |
| Druh produktu                          | 3-bodový dutinomer                   |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20        | 022500 20  |
| Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |

## Príslušenstvo

|   |               |
|---|---------------|
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 1/100     | 428802 1/100  |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9       | 484030 9      |