

Garant

Tanierová kefa so stopkou s keramickými zrnami (CER), Ø 25 mm, Zrnitost: 120

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575024 120
GTIN	4062406120429
Trieda položky	51P

Popis**Prevedenie:**

Okružné kefy s **veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie)** pevne zaliatych v plastovom tanieri. **Vysoká stabilita tvaru** vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.

Stopka 6 mm, pevne zaliata.

Nylonové štetiny s **podielom keramických zrn**. Agresívny brúsny účinok.

Výhoda:

- **Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.**
- **Reprodukateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.**
- **Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.**
- **Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.**
- **Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.**

Použitie:

Na **obrábacích centrách CNC** a pri **použití robotov**, najmä pri **mokrom brúsení** s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné **odhľovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie** po frézovaní, **finálna povrchová úprava** napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Upozornenie:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Hrúbka štetín	0,6 mm
Dodanie	0,3 (jemné) – 2,0 (hrubé) mm
Posuv	800 - 3000 mm/min
Zrornosť	120
Ø stopky D _s	6 mm
Atribút Názov produktu	Ø 25 mm
Ø kefy D ₁	25 mm
Ø taniera D ₂	29 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Dĺžka orezania H ₁	25 mm
odporúčané otáčky	1500 - 2500 min ⁻¹
maximálne otáčky	4500 min ⁻¹
Druh produktu	Tanierová kefa

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

