



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 35-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630335
GTIN	4000896178513
Trieda položky	630

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3 – M8

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 7 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks veľ. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks veľ. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držiak čepelí bitov: 1 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov

Predĺženia: 2 ks veľ. 55 a 101,5 mm

Račňa: 1 ks

Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom/odkladacou miskou

### Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	35
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5,5-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-7 mm
Balenie	Plastové púzdro so stojanom/ odkladacou miskou
Dĺžka	180 mm
Šírka	150 mm
Výška	54 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč