



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 38-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630370
GTIN	3148519320435
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3 – M8

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice na vonkajší šesťhran: 10 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 7 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks veľ. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 2; 3

Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks veľ. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držiak čepelí bitov: 1 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov

Spojovacia stopka: 1 ks stopka na bity E 6,3 – 1/4-palcový štvorhran

Nástrčná rukoväť: 1 ks

Predĺženie: 2 ks veľ. 55; 100 mm

Kardanový kĺb: 1 ks

Račňa: 1 ks

Skladovanie v: Plastový box

Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Počet dielov	38
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	5,5-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-7 mm
Balenie	Plastový box
Dĺžka	152 mm
Šírka	92 mm
Výška	48 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč