


**T-kus, vnútorný/vnútorný/vnútorný, Pripojenie: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

T kus, vnútorný/vnútorný/vnútorný, G 3/8, SW 17, prevádzkový tlak max. 60 barov, prevádzková teplota max. 150 °C, mosadz čistá.

Technický opis

Pripojovací vnútorný závit	3/8 palec
Označenie výrobcu	254.35
Ø	11 mm
Maximálny prevádzkový tlak	60 bar
Materiál	Mosadz
Druh produktu	Spojka