


**T-kus, vnútorný/vnútorný/vnútorný, Pripojenie: 1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080035 1/2
GTIN	4047322647199
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

T kus, vnútorný/vnútorný/vnútorný, G 1/2, SW 21, prevádzkový tlak max. 60 barov, prevádzková teplota max. 150 °C, mosadz čistá

Technický opis

Ø	15 mm
Označenie výrobcu	254.39
Maximálny prevádzkový tlak	60 bar
Pripojovací vnútorný závit	1/2 palec
Materiál	Mosadz
Druh produktu	Spojka