

**Garant****Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 250/200 kg tmavá doska Eluplan, Typ: 1500/S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý. Pracovný stôl s nožnicami na plech, je možné usporiadanie radov.

**Povrchová úprava farby:**

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Odporúčanie:**

Ľahké montážne práce v sede a stojí.

**Upozornenie:**

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

**Technický opis**

ComfortClose	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka	750 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan tmavý

Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Nosnosť pri trvalom zaťažení	250 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Šírka	1500 mm
Hmotnosť	105 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
maximálna nosnosť	250 kg
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	720 - 1200 mm
Rýchlosť zdvihu	38 mm/s
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl