


Garant**Dierované plechy bočné 2-dielne, Typ: 750****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920360 750
GTIN	4062406120795
Trieda položky	91S

Popis**Prevedenie:**

Lemovanie z oceleového plechu, s $\square 9 \times 9$ mm v rasti 37 mm.

Na bočné pripevnenie k elektricky výškovo nastaviteľným pracoviskám pre ľahké zaťaženia.

Dierované plechy sú zvnútra priskrutkované k priečnemu vystuženiu. 2-dielna súprava.

Vhodné pre:

Elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská pre ľahké zaťaženia č. 920301 – 920306.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Výška	146 mm
Hmotnosť	0,6 kg
Šírka	536 mm
Hĺbka	73 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Bočné obloženie