

**Garant****Posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410100 300
GTIN	4062406122157
Trieda položky	40Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo.

Meracie plochy jemne lapované. Bez hlbkomeru.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Členenie	1/128 palec
Členenie	1/20 mm
Balenie	Puzdro
Odčítanie	0,05 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Kalibrácia	A1
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm

Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300