


**Garant****Presný vnútorný merací prístroj, Rozsah merania: 18-35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	435190 18-35
GTIN	4045197726377
Trieda položky	41C

**Popis****Prevedenie:**

Presný dvojbodový porovnávaci merací prístroj s pružinovou stredovou doskou. **Lahké**, stabilné vyhotovenie s **prvkami CFK**, tým nižšia **tepelná rozťažnosť** a zvýšená **ochrana proti korózii**. Ochrana rúk na držiaku zariadenia navyše znižuje teplotné vplyvy. Presný a plynulý prenos dráhy meracieho čapu cez segment krivky. Nastaviteľné na rôzne  $\varnothing$  pomocou pevných meracích čapov s kalenou oceľovou guľôčkou.

**Prevedenie reklamného textu:**

- **Lahké, stabilné vyhotovenie s CFK prvkami.**
- **Znížená tepelná rozťažnosť.**
- **Zvýšená ochrana proti korózii.**

**Použitie:**

Na presné meranie  $\varnothing$  otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

**Rozsah balenia:**

Presný dutinomer v drevenej kazete (bez odchýlkomera).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Upozornenie:**

Pri používaní presných odchýlkomerov je potrebné dodatočné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

## Technický opis

Počet meracích čapov	9
Počet meracích kotúčov	2
Hĺbka merania	146 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	1 µm
Rozsah merania	18 - 35 mm
Centrovací tanier Šírka	14,5 mm
Norma	Výrobná norma
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60

## Príslušenstvo

Číselníkchránené proti nárazom Rozsah merania / Ø púzdra 10/58	432110 10/58
Presný úchylkomerchránené proti nárazom Rozsah merania / Ø púzdra 1/58	433090 1/58
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10