

Garant**Súprava presných vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania:
18-150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Presný dvojbodový porovnávaci merací prístroj s pružinovou stredovou doskou. **Ľahké**, stabilné vyhotovenie s **prvkami CFK**, tým nižšia **tepelná rozťažnosť** a zvýšená **ochrana proti korózii**. Ochrana rúk na držiaku zariadenia navyše znižuje teplotné vplyvy. Presný a plynulý prenos dráhy meracieho čapu cez segment krivky. Nastaviteľné na rôzne \varnothing pomocou pevných meracích čapov s kalenou oceľovou guľôčkou.

Prevedenie reklamného textu:

- **Ľahké, stabilné vyhotovenie s CFK prvkami.**
- **Znížená tepelná rozťažnosť.**
- **Zvýšená ochrana proti korózii.**

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah balenia:

2 dutinomery č. 435190, navyše s predĺženiami a meracími krúžkami.

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri používaní presných odchýlkomerov je potrebné dodatočné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Technický opis

Počet meracích kotúčov	5
Hĺbka merania	146 - 178 mm
Počet meracích čapov	20
Rozsah merania	18 - 150 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	1 μ m
Norma	Výrobná norma
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S9
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

KalibráciaSúprava presných vnútorných meracích prístrojov Rozsah merania 18-150	020580 18-150
---	---------------

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Presný vnútorný merací prístroj Rozsah merania 18-35	435190 18-35
Číselníkchránené proti nárazom Rozsah merania / \emptyset púzdra 10/58	432110 10/58
Presný vnútorný merací prístroj Rozsah merania 50-150	435190 50-150
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný úchylkomerchránené proti nárazom Rozsah merania / \emptyset púzdra 1/58	433090 1/58