

HOLEX**TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205260 18
GTIN	4062406122515
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø rezných hrán D_c	18 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,25 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,22 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky D_s	18 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Dĺžka britov L_c	31 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	42 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø vôle D_1	17 mm

Zaoblenie rohu r_v	0,32 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Frézovací profil	WR
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
PA 66	podmienene vhodný	120	N
PEEK	podmienene vhodný	100	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

