

Garant**Brúsna čiapočka (CER), Zrnitosť 80, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 1626A**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 553035 1626A |
| GTIN | 4062406122829 |
| Trieda položky | 51E |

Popis

Prevedenie:

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka **optimalizovanému spojeniu zrn.**

Keramické zrno (CER) ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

Použitie:

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky **sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Upozornenie:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| odporúčané otáčky | 12000 min ⁻¹ |
| Ø brúsnych čiapočiek | 16 mm |
| Dĺžka brúsnych čiapočiek | 26 mm |
| Tvar | A |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Zrnitosť | 80 |
| Atribút Názov produktu | Zrnitosť 80 |
| Druh produktu | Brúsna čiapočka |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |