

Garant GRIDLINE

Výsuvná polica 200 kg, 26×20G, Vstavaná výška: 75mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930656 75
GTIN	4062406122928
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Výsuvné dno so **100 % plným výsuvom**. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 75 mm. Bez perforovania pre drážkové deliace lišty.

Vhodné pre:

Prístavná skrinka 30 × 28 G

Rozsah balenia:

Kompletná výsuvná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Nevhodná na montáž v pojazdných korpusoch.

Technický opis

Úžitková šírka v G	26
Úžitková šírka	650 mm
Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Úžitková hĺbka v G	20
Hmotnosť	10,75 kg
Rozsah použitia	Skriňa na náradie
Vstavaná výška	75 mm

so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x20G
Druh produktu	Výsuvná polica