

Garant GRIDLINE

**Výsuvná polica 75 kg, 20×20G, Typ: 75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932035 75
GTIN	4062406122973
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Výsuvná polica so **100 % plným výsuvom** 20 × 20 G. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 75 mm. Bez perforovania pre drážkové deliace lišty.

**Vhodné pre:**

Prístavná skrinka 24 × 28 G

**Rozsah balenia:**

Kompletná výsuvná zásuvka s 1 párom vodiacich lišt.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Nevhodná na montáž v pojazdných korpusoch.

**Technický opis**

Úžitková šírka	500 mm
Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x20G
Druh produktu	Výsuvná polica