


**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč (CER), Zrnitosť 120, Ø hlavy×šírka hlavy: 20X20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554170 20X20
GTIN	4062406123918
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely **posypané keramickým zrnom (CER)**.

### Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôbujú kontúram obrobku.

## Technický opis

Ø stopky	6 mm
odporúčané otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Šírka hlavy	20 mm
Ø hlavy	20 mm
Zrnitosť	120
maximálne otáčky	38200 min <sup>-1</sup>
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika

Atribút Názov produktu	Zrornosť 120
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		