

Garant GRIDLINE

Stôl pracoviska pre nebezpečné látky, Šírka: 1500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981120 1500
GTIN	4062406121075
Trieda položky	9GG

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl GridLine Vario s výškovo nastaviteľnými podnožami, odkladacími policami a zadnou stenou z oceľového plechu, ako aj bočným obložením so štvorcovým dierovaním. Pracovná doska Eterlux s hrúbkou 50 mm, odolná proti opotrebovaniu, oleju, tuku, slabým kyselinám a zásadám.

Hĺbka = 750 mm

Povrchová úprava farby:

Podnož s manuálnym nastavením výšky, odkladacia polica a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035, bočné obloženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	950 - 1100 mm
Šírka	1500 mm
Hĺbka	750 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	950-1100 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický

Raster dierovanej steny Hoffmann	9x9
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovisko s nebezpečnými látkami