


3M**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), CG-DC, Ø kotúčov: 150mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555938 150
GTIN	53134375440955
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.

Vysoká intenzita obrábania pre univerzálne čistiace práce.

Použitie:

Radiálne použitie na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Technický opis

odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Ø otvora	13 mm
Ø kotúčov	150 mm
Hrúbka	15 mm
Brusivo	Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC

Stupeň tvrdosti	tvrdá
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	CG-DC
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2	556380 1-2
---	------------

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1

556380 1