

**Garant****Súprava na jemné vyvrtanie Ø 86– 302 mm, Napojenie: HW63**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Trieda položky	29W

## Popis

### Prevedenie:

Kompletná sada pre jemné vyvrtávanie **pre Ø 86 - 302 mm**, s mikrometrickou hlavou č. 237571 držiakom vymeniteľných doštičiek a príslušenstvom v kufri. **Rozšíriteľné** pomocou držiaka vymeniteľných doštičiek č. 237573 242-402 až **do Ø 402 mm**.

**Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/cez nónius 0,002 mm na Ø.**

### Použitie:

Pre držiak vymeniteľnej doštičky podľa ISO typ CC..09T3.

### Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavica: 237571 HW63

1 držiak otáčnych platničiek: č. 237573 86-138 pre Ø 86- 138

č. 237573 136-220 pre Ø 136- 220

č. 237573 188-302 pre Ø 188– 302

1 podpera: č. 237574 86 pre č. 237573 86-138

č. 237574 136 pre č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402

1 tlačná doska: č. 237575 86 pre č. 237573 86-138

č. 237575 136 pre č. 237573 136-220, 188-302 a 242-402

1 otáčacia platnička: č. 260058 CU7010 (alebo použite CC.. 09T3)

### Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

**Odporúčanie:**

Predovšetkým na použitie s vymeniteľnými doštičkami č. 237697 a č. 237698.

**Technický opis**

Napojenie	HW63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕavací nástroj

**Príslušenstvo**

Tlačná doskapre Ø 136 – 402 mm Typ 136	237575 136
PodperaØ 86 – 138 mm Typ 136	237574 136
Tlačná doskapre Ø 136 – 402 mm Typ 86	237575 86
CC.T 09T304 Typ CU7010	260058 CU7010
Držiak otočnej doštičky pre vyvrŕavaciu hlavuØ 242 – 402 mm Typ 136-220	237573 136-220
Vyvrŕavacia hlavaØ 86 – 402 mm Napojenie HW63	237571 HW63
PodperaØ 86 – 138 mm Typ 86	237574 86
Držiak otočnej doštičky pre vyvrŕavaciu hlavuØ 242 – 402 mm Typ 86-138	237573 86-138
Držiak otočnej doštičky pre vyvrŕavaciu hlavuØ 242 – 402 mm Typ 188-302	237573 188-302
Súprava na jemné vyvrŕanieØ 86– 302 mm Napojenie 1	237570 1