

SWISS TOOLS

**Sústružnícky držiak ľavé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky: 63/12HPmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Trieda položky	36D

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Ø stopky	63 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>1</sub> min	80 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	45 mm
Náhradný diel	S01
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Upínač	HSK-T
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno

Druh stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Sústružnícky držiak