

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak pravé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky: 63/11HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Osi-Vzdialenosť vrcholov f	45 mm
Ø stopky	63 mm
Náhradný diel	S05
Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	80 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Upínač	HSK-T
Druh použitia	pravé
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorné chladenie	áno

Druh stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Sústružnícky držiak