

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky: 63/11HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 320331 63/11HP |
| GTIN | 2050002004818 |
| Trieda položky | 36D |

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Náhradný diel | S05 |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. |
| Ø stopky | 63 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D ₁ min | 80 mm |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 45 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm |
| Upínač | PSC |
| Druh použitia | ľavé |
| Norma upínača | ISO 26623-1 |
| Vnútorne chladenie | áno |

Druh produktu

Sústružnícky držiak