

**Vibračná brúska, Typ: SPS140****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Trieda položky	03M

Technický opis

Brúsny papier Šírka (Svorka)	115 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 8,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 kg
Brúsny papier Upínač Prilnavosť osnovy	áno
Brúsny papier Dĺžka (Svorka)	140 mm
Brúsny papier Upínač Držiak svorky	áno
Príkion	260 W
Brúsny papier Dĺžka (Klett)	105 mm
Zdvih kmitavého obvodu	1,6 mm
Označenie výrobcu	SPS140
Miera kmitania	28000 min ⁻¹
Brúsny papier Šírka (Klett)	115 mm
Schéma vrtania	10-násobný
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Vibračná brúska

Príslušenstvo

Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 80	556980 80
Sada brúsnych papierov 10-dielna10-násobná perforácia Zrnitosť 60	557620 60
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 150	556980 150
Sada brúsnych papierov 10-dielna10-násobná perforácia Zrnitosť 240	557620 240
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 240	556980 240
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 400	556980 400
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 600	556980 600
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 60	556980 60
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 40	556980 40
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 320	556980 320
Sada brúsnych papierov 10-dielna10-násobná perforácia Zrnitosť 120	557620 120
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 100	556980 100
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 120	556980 120
Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná Zrnitosť 180	556980 180

Sada brúsnych papierov 10-dielna10-násobná perforácia
Zrornosť 80

557620 80