

Garant GRIDLINE

Súprava organizérov pre pracovný stôl GridLine 5S, 20×20G, Typ: 1500/5S**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Deliaci materiál pre 4 zásuvky pracovného stola 5S. Pozostáva z boxov na drobnosti GridLine easyPick a drážkovaných deliacich líšt s okrajovými líštami a násuvných deliacich priečok.

Vhodné pre:

Pracovný stôl GARANT GridLine 5S č. 922864 a č. 922874.

Rozsah balenia:

25 boxov na drobnosti GridLine easyPick, 6 drážkovaných deliacich líšt GridLine, 3 súbory, každá s 2 kusmi okrajových líšt GridLine, 12 násuvných deliacich políc GridLine.

Technický opis

vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
Jednotka členenia	1 G = 25 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20×20G
Druh produktu	Členenie zásuvky

Príslušenstvo

Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951781 125
Box na drobnosti easyPickVýška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 4X4/4	951251 4X4/4
Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951520 100
Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Box na drobnosti easyPickVýška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 4X4/2	951251 4X4/2
Násuvné deliace steny,Šírka 5G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951751 100
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951570 100
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 150	951570 150
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951570 125
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodné pre výšku čela zásuvky 150	951801 150
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 150	951520 150