

Garant GRIDLINE

Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G, 20×20G, Výška korpusu skrine / počet zásuviek: 500/5mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka 24 G s odolnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.

Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaistovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.

Zásuvky s **odblokováním jednotlivých zásuviek jednou rukou** zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

Technický opis

Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Šírka	620 mm
Nosnosť vrchnej odkladacej police	50 kg
Hmotnosť	72 kg
Úžitková výška	425 mm
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Hĺbka	740 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška	700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
so zvýšeným okrajom	áno
Počet zásuviek	5

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	425 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 50	927805 50
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927805 125
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 500	927730 500
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21