

Garant GRIDLINE

**Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G, 20×20G, Výška korpusu skrine / počet zásuviek: 600/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka 24 G s odolnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.

Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaistovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.

Zásuvky s **odblokováním jednotlivých zásuviek jednou rukou** zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet dvier	0
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	620 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
ComfortClose	nie
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvková skrinka Výška	600 mm
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Nosnosť vrchnej odkladacej police	50 kg
Hmotnosť	69 kg
so zvýšeným okrajom	áno
Úžitková výška	525 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Počet zásuviek	4

Hĺbka	740 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	525 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

## Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 600	927730 600
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21