

**Tyčinkové lepidlo, súprava 20dielna, Výrobca-číslo produktu: 052423**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083388 052423
GTIN	4007841052423
Trieda položky	07E

## Popis

### Prevedenie:

Málo kvapkajúce tyčinky s lepidlom Ø 11 mm. „Flex“ tyčinkové lepidlo. Teplota 190 °C, na veľké plochy. Pevné po max. 60 – 80 sekundách a zaťažiteľné po cca 100 – 120 sekundách.

### Vhodné pre:

Horúca lepiaca pištoľ Glue PRO Č. 083386.

## Technický opis

Označenie výrobcu	052423
Farba	transparentná
Teplota tavenia	190 °C
Počet dielov	20
vhodné pre materiál	ABS
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	papier
vhodné pre materiál	PC

vhodné pre materiál	PE
vhodné pre materiál	PMMA
vhodné pre materiál	PP
Lepidlo Priemer	11 mm
Tvar	pevný
Pevnosť bez fixácie podľa	60 - 80 s
Dĺžka	30 cm
Funkčná pevnosť podľa	100 - 120 s
Vlastnosť	neobsahuje rozpúšťadlá
Teplota skladovania	4 - 30 °C
Hmotnosť	600 g
Druh produktu	Lepidlo