

**Tyčinkové lepidlo, súprava 20dielna, Výrobca-číslo produktu: 050092**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083388 050092 |
| GTIN | 4007841050092 |
| Trieda položky | 07E |

Popis

Prevedenie:

Málo kvapkajúce tyčinky s lepidlom Ø 11 mm. „**Universal**“ tyčinkové lepidlo. Teplota 190 °C. Tuhne po max. 15 sekundách a môže sa zaťažiť po 60 – 90 sekundách.

Vhodné pre:

Horúca lepiaca pištoľ Glue PRO Č. 083386.

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------------|
| Označenie výrobcu | 050092 |
| Farba | transparentná |
| Teplota tavenia | 190 °C |
| Počet dielov | 20 |
| Pevnosť bez fixácie podľa | 15 s |
| vhodné pre materiál | ABS |
| vhodné pre materiál | PP |
| vhodné pre materiál | sklo |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| vhodné pre materiál | Drevo |
| vhodné pre materiál | Keramika |
| vhodné pre materiál | Kov |
| vhodné pre materiál | papier |
| vhodné pre materiál | PC |
| vhodné pre materiál | PE |
| vhodné pre materiál | PMMA |
| Vlastnosť | neobsahuje rozpúšťadlá |
| Funkčná pevnosť podľa | 60 - 90 s |
| Lepidlo Priemer | 11 mm |
| Teplota skladovania | 4 - 30 °C |
| Dĺžka | 30 cm |
| Tvar | pevný |
| Hmotnosť | 600 g |
| Druh produktu | Lepidlo |