

Garant GRIDLINE

Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G, 20×20G, Výška korpusu skrine / počet zásuviek: 700/5mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka 24 G s odolnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.

Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaistovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.

Zásuvky s **odblokováním jednotlivých zásuviek jednou rukou** zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100, 125, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Neuposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

Technický opis

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka	740 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Počet zásuviek	5
Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Počet dvier	0
Šírka	620 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	80 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Nosnosť vrchnej odkladacej police	50 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2

Úžitková výška	625 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Úžitková výška pre zásuvky	625 mm
Počet výsuvných políc	0
Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927805 125
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 250	927805 250
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 700	927730 700
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21