

Garant**Automatické uchopovacie kliešte, samonastavovacie, Celková dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	708251 160
GTIN	4062406124694
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Automatické nastavenie na zodpovedajúci rozsah upínania, teda praktické ovládanie jednou rukou. Jednorazové nastavenie upínacej sily zabezpečuje konštantný upínací tlak v celom rozsahu upínania. Oválny tvar otvoru s ozubenými uchopovacími čelistami.

Použitie:

Na rýchle a efektívne upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 5 CJ a 8,5 CJ.

Technický opis

Rozsah upnutia	32 mm
Dĺžka čelustí	24 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

Príslušenstvo

Pružina Typ 5CJ	708301 5CJ
-----------------	------------