

Garant**Automatické uchopovacie kliešte, samonastavovacie, Celková dĺžka: 230mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	708251 230
GTIN	4062406124816
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Automatické nastavenie na zodpovedajúci rozsah upínania, teda praktické ovládanie jednou rukou. Jednorazové nastavenie upínacej sily zabezpečuje konštantný upínací tlak v celom rozsahu upínania. Oválny tvar otvoru s ozubenými uchopovacími čelustami.

Použitie:

Na rýchle a efektívne upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 5 CJ a 8,5 CJ.

Technický opis

Rozsah upnutia	44 mm
Dĺžka čelustí	30 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

Príslušenstvo

Pružina Typ 8,5CJ	708301 8,5CJ
-------------------	--------------