

**Garant****Pílový pás na kov 27×2835, Zubov na palec: 8/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 173627 8/12   |
| GTIN             | 4062406124809 |
| Trieda položky   | 11S           |

**Popis****Prevedenie:**

**Výkonný bimetalový pílový list GARANT** s ozubenou reznou hranou M42 **odolnou voči opotrebeniu** a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

**Použitie:**

**Kombinované ozubenie 0°** – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

**Kombinované ozubenie 10°** – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

**Normálne ozubenie 0°** – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

**Normálne ozubenie 10°** – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

**Upozornenie:**

**Zábeh nového pásu:** Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

**Technický opis**

|        |        |
|--------|--------|
| Šírka  | 27 mm  |
| Hrúbka | 0,9 mm |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Dĺžka          | 2835 mm           |
| Uhol čela      | 0 Stupeň          |
| Ozubenie       | Combi             |
| Rezný materiál | HSS Co 8          |
| Druh produktu  | Pílový pás na kov |