

Garant**Pílový pás na kov 27×3660, Zubov na palec: 3/4H****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	173737 3/4H
GTIN	4062406125202
Trieda položky	11S

Popis**Prevedenie:**

Výkonný bimetalový pílový list GARANT s ozubenou reznou hranou M42 **odolnou voči opotrebeniu** a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

Kombinované ozubenie 10° – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

Normálne ozubenie 0° – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

Normálne ozubenie 10° – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Upozornenie:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

Technický opis

Dĺžka	3660 mm
Hrúbka	0,9 mm

Šírka	27 mm
Ozubenie	Combi
Uhol čela	10 Stupeň
Rezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pílový pás na kov