



## Diamantový hrncový brúsny kotúč STARTEC-XP-P D×T×H (mm), 100×20×20, Typ: D64



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	597964 D64
GTIN	9003172004631
Trieda položky	53Y

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysokovýkonné hrncové brúsne kotúče** s diamantovou vrstvou v kovovej väzbe s vyššou pevnosťou a optimalizovaným nadviazaním diamantového zrna. Redukcia reznej sily dosiahnutá optimálnou kombináciou zrnovej väzby umožňuje **maximálny brúsny výkon a rýchlosť posuvu**. Maximálna stabilita hrán zlepšuje **presnosť profilu** aj pri vysokých posuvoch a **predlžuje intervaly orovnávania** pri zachovaní konštantných výsledných povrchov.

**Špecifikácia: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

#### Použitie:

Vysokokvalitné brúsenie (brúsenie drážok) pomocou otočných VHM rezacích nástrojov. Pre brúsenie za mokra s použitím oleja (odporúčané) alebo emulzie/vody.

### Technický opis

Zrnitosť	D64
Skratka pre brúsivo	D
Špecifikácia	D64BXP-P STARTEC XP-P

Brusivo	diamant
Tvar	12V9
Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	20 mm
Atribút Názov produktu	100×20×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	3 mm
Brúsne obloženie Výška X	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		