



## Záchytná vaňa na 200 l sudy s mrežovým roštom pozinkovaná, Počet sudov×obsah suda (l): 2X200



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981425 2X200
GTIN	4250101184024
Trieda položky	96V

### Popis

#### Prevedenie:

Vďaka priehlbínám sa tak zásobníky dajú podviezť priamo vidlicovým vozíkom. Prepravujte len prázdne zberné zásobníky. Dá sa podísť aj vysokozdvížným vozíkom.

#### Použitie:

**Skladovanie horľavých médií nie je dovolené** (platí pre Nemecko).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

### Technický opis

Hĺbka	1245 mm
Šírka	865 mm
Výška	350 mm
Hmotnosť	31 kg
Objem	200 l

Záchytný objem	220 l
Nosnosť	760 kg
Počet priehradiek	2
Skladovanie	Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie	Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie
Skladovanie	Skladovanie lepkavých látok povolené
Skladovanie	Skladovanie zápalných látok zakázané
Druh produktu	Záchytná vaňa