

**Garant**

**Súprava presných kuželovitých záhlbníkov s 3 upínacími plochami č. 150376 s kazetou 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 6**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150369 6      |
| GTIN             | 4062406127435 |
| Trieda položky   | 11M           |

**Popis****Prevedenie:**

Praktické pre montáž a výrobu.

Presné kuželové záhlbníky 150376, s dlhou stopkou a 3 plochami.

**Použitie:**

Presný záhlbník na výrobu **presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.**

**Obsah:**

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Rozsah balenia:**

6-dielna súprava kuželových záhlbníkov s kazetou.

**Technický opis**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Počet rezných hrán Z  | 3         |
| Počet záhlbníkov      | 6         |
| Povrchová úprava      | TiAlN     |
| Uhol zápusťného hrotu | 90 Stupeň |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rezný materiál               | HSS                                    |
| Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké                              |
| Norma                        | Výrobná norma                          |
| Stopka                       | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
| Farebný krúžok               | zelená                                 |
| Druh produktu                | Stupňovitý a kužeľový záhlbník         |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami90°<br>Vonkajšie Ø Dc 16,5 | 150376 16,5 |
| Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami90°<br>Vonkajšie Ø Dc 6,3  | 150376 6,3  |
| Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami90°<br>Vonkajšie Ø Dc 20,5 | 150376 20,5 |
| Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami90°<br>Vonkajšie Ø Dc 10,4 | 150376 10,4 |
| Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami90°<br>Vonkajšie Ø Dc 12,4 | 150376 12,4 |
| Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami90°<br>Vonkajšie Ø Dc 8,3  | 150376 8,3  |