

**Garant****Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom vrátane príslušenstva,  
Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412845 150
GTIN	4062406127374
Trieda položky	41A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo s rozsiahlym príslušenstvom – **umožňuje meranie zapichnutí, drážok a vzdialeností otvorov.**

- **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.**
- **Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému.**
- **Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene.**

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

- 1 × digitálne posuvné meradlo **IP67** s dátovým výstupom č. 412690 veľ. 150.
  - Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.
  - 2 páry nosičov meracích nastavcov krátkych a dlhých.
  - 3 páry meracích nastavcov s meracími kotúčmi Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
  - 2 páry meracích nastavcov s meracím kuželom Ø 9 mm, 60° a Ø 12 mm, 60°.
  - 1 pár meracích nastavcov s meracím valcom Ø 1,5 × 9 mm.
  - 1 × pružinový systém pre konštantnú mernú silu.
  - 1 × uhlový kľúč.
  - 1 × mostík na meranie hĺbky 75 mm.
- Vrátane stabilného plastového boxu.

**Náhradný diel:**

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Hĺbkomer dostupný	áno
Výška cifier LDC displej	11,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo  
maximálny rozsah merania 200

021000 200

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Digitálne posuvné meradlo IP67 s dátovým výstupom  
Rozsah merania 150

412690 150

Skrutka na držiak hĺbkomeru

412236

Krytka pre posuvné meradlo Typ B

412237 B