

**Garant****Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom vrátane príslušenstva,  
Rozsah merania: 150mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412840 150
GTIN	4062406127367
Trieda položky	41A

## Popis

### Prevedenie:

Digitálne posuvné meradlo s rozsiahlym príslušenstvom – **umožňuje meranie zapichnutí, drážok a vzdialeností otvorov.**

- **Lahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.**
- **Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému.**
- **Ergonomický kryt s ľahko uchopiteľným komponentom Haptoprene.**

### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Rozsah balenia:

- 1 × digitálne posuvné meradlo **IP54** s dátovým výstupom č. 412680 veľ. 150.
  - Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.
  - 2 páry nosičov meracích nastavcov krátkych a dlhých.
  - 3 páry meracích nastavcov s meracími kotúčmi Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
  - 2 páry meracích nastavcov s meracím kuželom Ø 9 mm, 60° a Ø 12 mm, 60°.
  - 1 pár meracích nastavcov s meracím valcom Ø 1,5 × 9 mm.
  - 1 × pružinový systém pre konštantnú mernú silu.
  - 1 × uhlový kľúč.
  - 1 × mostík na meranie hĺbky 75 mm.
- Vrátane stabilného plastového boxu.

**Náhradný diel:**

Kryt dátového výstupu č. 412237 veľ. D, držiak na batérie č. 412237 veľ. B.

**Technický opis**

Odčítanie	0,0005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Výška cifier LDC displej	11,5 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo  
maximálny rozsah merania 200

021000 200

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Digitálne posuvné meradlo IP54 s dátovým výstupom  
Rozsah merania 150

412680 150

Skrutka na držiak hĺbkomeru

412236