



Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“, Typ: 9-15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom – prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé ťaženie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.

Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny $_1$	9 mm
Rozmer cez steny $_4$	15 mm
Rozmer cez steny $_3$	14 mm
Rozmer cez steny $_2$	11 mm
maximálna výška krúžku h_2	16 mm
maximálny \varnothing krúžku D1	23 mm
maximálna výška krúžku h_1	14 mm
Celková dĺžka L	180 mm
maximálny \varnothing krúžku D2	30 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč