

**Garant****Rezacia doštička obdĺžnikový profil, HB720, Ø Dmin zápich D1/D2: 12/14mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273977 12/14
GTIN	4062406127381
Trieda položky	21H

## Popis

**Pozor!:**

Veľkosť objednávky = minimálny počet vpichovØ.

Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.

D1 = D<sub>min</sub> Vnútorňa stranaØ.D2 = D<sub>min</sub> Exteriér-Ø.L verzia s väčšou hĺbkou ponoru t<sub>max</sub>.

## Technický opis

Polomer R	0,2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub>	9 mm
Hrúbka platne T	7,7 mm
Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>	1,5 mm
Šírka zápichu w	1 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	14 mm
Povrchová úprava	TiCN

Typ	HB720
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	100	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		