


Garant**Rezacia doštička kruhový profil, HB720, Ø Dmin zápch D1/D2: 10/14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273979 10/14
GTIN	4062406127770
Trieda položky	21H

Popis

Pozor!:

Velkosť objednávky = minimálny počet vpichovØ.

Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.

D1 = D_{min} Vnútorňa stranaØ.D2 = D_{min} Exteriér-Ø.L verzia s väčšou hĺbkou ponoru t_{max}.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu t _{max}	3 mm
Hrúbka platne T	9,2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	9 mm
Polomer R	1 mm
Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Šírka zápchu w	2 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Povrchová úprava	TiCN

Typ	HB720
Druh produktu	Výmenná rezná platnička Mini

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	100	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		