


Garant**Rezacia doštička obdĺžnikový profil, HB720, Ø Dmin zápich D1/D2: 10/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273973 10/12
GTIN	4062406127794
Trieda položky	21H

Popis

Pozor!:

Velkosť objednávky = minimálny počet vpichovØ.

Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.

D1 = D_{min} Vnútorňa stranaØ.D2 = D_{min} Exteriér-Ø.L verzia s väčšou hĺbkou ponoru t_{max}.

Technický opis

Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Hrúbka platne T	7,3 mm
Polomer R	0,2 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L ₃	9 mm
maximálna hĺbka rezu t _{max}	1,5 mm
Šírka zápichu w	1 mm
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HB720

Druh produktu

Výmenná rezná platnička Mini

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	100	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		