

**Garant****Rezacia doštička kruhový profil, HB720, Ø Dmin zápch D1/D2: 8/12Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273975 8/12L
GTIN	4062406127978
Trieda položky	21H

**Popis****Pozor!:**

Veľkosť objednávky = minimálny počet vpichovØ.

Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.

D1 =  $D_{min}$  Vnútorňa stranaØ.

D2 =  $D_{min}$  Exteriér-Ø.

L verzia s väčšou hĺbkou ponoru  $t_{max}$ .

**Technický opis**

Posuv f	0,01 - 0,02 mm/ot,
Polomer R	1 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	9 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	5 mm
Hrúbka platne T	10,7 mm
Šírka zápchu w	2 mm
Povrchová úprava	TiCN
Typ	HB720

Druh produktu

Výmenná rezná platnička Mini

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	25	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	100	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		