


**Garant****Rezacia doštička obdĺžnikový profil, HB720, Ø Dmin zápich D1/D2: 6/12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273973 6/12   |
| GTIN             | 4062406127954 |
| Trieda položky   | 21H           |

## Popis

**Pozor!:**

Velkosť objednávky = minimálny počet vpichovØ.

Väčšie výklenky sú možné bez úpravy.

D1 = D<sub>min</sub> Vnútoraná stranaØ.D2 = D<sub>min</sub> Exteriér-Ø.L verzia s väčšou hĺbkou ponoru t<sub>max</sub>.

## Technický opis

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stredná vzdialenosť vrcholov L <sub>3</sub> | 9 mm               |
| Polomer R                                   | 0,2 mm             |
| Hrúbka platne T                             | 8,8 mm             |
| maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>       | 3 mm               |
| Posuv f                                     | 0,01 - 0,02 mm/ot, |
| Šírka zápichu w                             | 3 mm               |
| Povrchová úprava                            | TiCN               |
| Typ   | HB720              |

Druh produktu

Výmenná rezná platnička Mini

**Údaje o užívateľovi**

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty              | podmienene vhodný | 200                  | N              |
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný | 120                  | N              |
| Hliník > 10 % si              | podmienene vhodný | 120                  | N              |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 110                  | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 110                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 90                   | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 90                   | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 90                   | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80                   | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 60                   | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | podmienene vhodný | 25                   | S              |
| GG(G)                         | vhodný            | 60                   | K              |
| CuZn                          | vhodný            | 100                  | N              |
| kontinuálne                   | vhodný            |                      |                |
| nepravidelná                  | podmienene vhodný |                      |                |
| prerušené                     | podmienene vhodný |                      |                |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                      |                |