

Garant**Vyvrtavacia tyč TK eliptická, pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1:
16/45mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273969 16/45
GTIN	4062406128043
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

Eliptický tvar pre najvyššiu pevnosť v ohybe.

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou ocelovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

Technický opis

Celková dĺžka L	110 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 1
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	45 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

