

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK eliptická, pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1:  
12/34mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

Eliptický tvar pre najvyššiu pevnosť v ohybe.

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou ocelovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 1
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	34 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

