

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK oblé, pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1: 12/34mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273966 12/34  |
| GTIN             | 4062406128074 |
| Trieda položky   | 21U           |

## Popis

### Prevedenie:

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou ocelovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

## Technický opis

|  |                 |
|--|-----------------|
| Celková dĺžka L                                | 100 mm          |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky               | 279810 1        |
| Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak | 34 mm           |
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 11 mm           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 12 mm           |
| Druh použitia                                  | pravé           |
| Vnútorne chladenie                             | áno             |
| možné axiálne zapichovanie                     | áno             |
| Druh produktu                                  | Vyvrtavacia tyč |