



Kliešťový kľúč s 2-zložkovými rukoväťami, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	813722 180
GTIN	4003773084280
Trieda položky	83D

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, **hladké** uchopovacie čeluste; chrómované vyhotovenie.

Nastavenie zárezov pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čelustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje **uchopenie na princípe račne**.

Kliešťový kľúč atramentovaný, viaczložkové rukoväte. **Stupnica vytvorená laserom** (predná strana **metrická** a zadná strana **palcová**), umožňuje vopred nastaviť otvor kľúca.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matic, chrómovaných armatúr atď.

Upozornenie:

Ochranné čeluste sú k dispozícii pod č. 813725.

Technický opis

Rozsah upnutia	0 - 40 mm
Dĺžka rozovretia	22 mm
Celková dĺžka	180 mm
Druh produktu	Kliešťový kľúč

Príslušenstvo

Ochranné čeluste pre kliešťové kľúče6-dielne Veľkosť 180	813725 180
--	------------

Súprava náhradných dielov pre kliešťové kľúče Typ 180

705910 180