

Mitutoyo**Digitálny výškomer QM-Height, Typ: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 445233 600 |
| GTIN | 4946368760582 |
| Trieda položky | 44B |

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presný, kompaktný, manuálne nastaviteľný výškomer s ľahko čitateľným monochromatickým LCD displejom. Mnohé meracie a analytické funkcie na spracovanie údajov. Rýchly a jednoduchý výber funkcií a všetkých dôležitých výpočtov vnútorných a vonkajších priemerov a vzdialeností. Neobmedzená rýchlosť procesu. Vylepšená výdrž batérie.

Použitie:

Ideálne pre dielňu a meráciu miestnosť.

Rozsah balenia:

Vrátane guľôčkového snímača Ø 5 mm, kalibračného bloku, 4 batérií č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštne príslušenstvo:

Snímač, rysovacia ihla, dátový kábel a sieťový adaptér.

Technický opis

| | |
|------------------------------|-------|
| Kalibrácia | E2 |
| Počet obsiahnutých batérií | 4 |
| Odchýlka od kolmosti (čelná) | 12 µm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Rozsah merania | 0 - 600 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 LR6 |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001 / 0,0005 mm |
| Opakovateľnosť Úroveň | 1,8 µm |
| Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm |
| Metóda pojazdu s meracími bežcami | ručné |
| maximálny rozsah použitia | 0 - 715 mm |
| Meracia sila | 1,5 ±0,5 N |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika | digitálna |
| Druh produktu | Výškomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800 | 024010 800 |
| KalibráciaDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800 | 024000 800 |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|