

Mitutoyo**Digitálny výškomer QM-Height so vzduchovým vankúšom, Typ: 350****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	445234 350
GTIN	4946368760605
Trieda položky	44B

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presný, kompaktný, manuálne nastaviteľný výškomer s ľahko čitateľným monochromatickým LCD displejom. Mnohé meracie a analytické funkcie na spracovanie údajov. Rýchly a jednoduchý výber funkcií a všetkých dôležitých výpočtov vnútorných a vonkajších priemerov a vzdialeností. Neobmedzená rýchlosť procesu. Vylepšená výdrž batérie.

Vzduchový vankúš pre ľahké a plynulé presúvanie.**Použitie:**

Ideálne pre dielňu a meraciu miestnosť.

Rozsah balenia:

Vrátane guľôčkového snímača Ø 5 mm, kalibračného bloku, 4 batérií č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštne príslušenstvo:

Snímač, rysovacia ihla, dátový kábel a sieťový adaptér.

Technický opis

Opakovateľnosť Úroveň	1,8 µm
Meracia sila	1,5 ±0,5 N
Kalibrácia	E2

maximálny rozsah použitia	0 - 465 mm
Odchýlka od kolmosti (čelná)	7 µm
Počet obsiahnutých batérií	4
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 / 0,0005 mm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR6
Rozsah merania	0 - 350 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Výškomer

Služby

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 400	024000 400
Kalibrácia DAkkS Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 400	024010 400